

Garant**Steekdraaihouder, links, Schacht- / steekbreedte w: 8/1,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273751 8/1,5
GTIN	4045197766045
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Technische beschrijving

Totale lengte L	125 mm
Functiebreedte L ₄	8 mm
Steekbreedte w	1,5 mm
Koplengte L ₁	20,5 mm
Insteekdiepte t _{max}	4,5 mm
Bout	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Schachtbreedte b	8 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Klemschroef Type 12	279815 12
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500