

Garant
Steekdraaihouder, rechts, Schachtbreedte / steekbreedte w: 10/2mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	273755 10/2
GTIN	4045197766090
Artikelklasse	21W

Omschrijving
Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Opmerking:

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij t_{\max} ($5 \times$ steekbreedte) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technische beschrijving

Koplengte L_1	26 mm
Functiebreedte L_4	10 mm
Insteekdiepte t_{\max}	10 mm
Bout	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Totale lengte L	120 mm
Steekbreedte w	2 mm
Schachtbreedte b	10 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Klemschroef Type 4

279815 4

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500