

**Garant**
**Boorstang voor het steekdraaien, rechts, Schacht-Ø DS / steekbreedte w:  
20/3Lmm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	273790 20/3L
GTIN	4045197766007
Artikelklasse	21W

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

**Opmerking:**

Invoer-Ø  $D_{\min} = 25 \text{ mm}$  tot lengte 30,5 mm.

Invoer-Ø  $D_{\min} = 27,5 \text{ mm}$  op de gehele lengte.

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing $L_3$	17 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{\min}$	27,5 mm
$t_{\max}$ Binnenbewerking	6 mm
Totale lengte L	200 mm
Bout	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Steekbreedte w	3 mm
Schacht-Ø $D_s$	20 mm
Toepassingsgebied	radiaal insteken binnen
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20

674248 TX20

Klemschroef Type 8

279815 8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500