

Garant**Boorstang voor het steekdraaien, links, Schacht-Ø DS / steekbreedte w:
20/3Lmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273791 20/3L
GTIN	4045197766014
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Opmerking:

Invoer-Ø $D_{\min} = 25 \text{ mm}$ tot lengte 30,5 mm.

Invoer-Ø $D_{\min} = 27,5 \text{ mm}$ op de gehele lengte.

Technische beschrijving

t_{\max} Binnenbewerking	6 mm
Bout	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Middenverplaatsing L_3	17 mm
Minimale voorboor-Ø D_{\min}	27,5 mm
Steekbreedte w	3 mm
Totale lengte L	200 mm
Schacht-Ø D_s	20 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Klemschroef Type 8	279815 8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500