

Garant**Insteekplaat rechts, HU9315, Spiebaanbreedte m (H13): 2,65mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273900 2,65
GTIN	4045197768186
Artikelklasse	21J

Technische beschrijving

Snijkantbreedte w	2,65 mm
t_{\max}	2,5 mm
Voor borgring DIN 471 / 472 ringdikte	2,5 mm
Spiebaanbreedte m (H13)	2,65 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoekradius R	0,2 mm
Wisselplaatindeling	rechts
Soort	HU9315
Groeven volgens norm	DIN 471
Groeven volgens norm	DIN 472

Aantal wisselingen/snijanten	3
Hoofdtoepassing	N
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 280 mm/min
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	280 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	280 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	S
CuZn	beperkt geschikt	200 m/min	N
Grafiet	beperkt geschikt	70 m/min	N
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		