


Garant**Insteekplaat rechts, HB9635, Spiebaanbreedte m (H13): 1,0mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273902 1,0
GTIN	4045197768223
Artikelklasse	21J

Technische beschrijving

Snijkantbreedte w	1 mm
t_{\max}	2 mm
Spiebaanbreedte m (H13)	1 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoekradius R	0,05 mm
Wisselplaatindeling	rechts
Soort	HB9635
Groeven volgens norm	DIN 471
Groeven volgens norm	DIN 472
Aantal wisselingen/snijkanten	3

Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Snededcondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 170 mm/min
Snij snelheid v_c Neventoepassing	90 - 140 mm/min
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	90 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	170 m/min	K
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		