


**Garant****Insteekplaat rechts, HB9635, Spiebaanbreedte m (H13): 2,15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273902 2,15
GTIN	4045197768292
Artikelklasse	21J

**Technische beschrijving**

Snijkantbreedte w	2,15 mm
$t_{\max}$	2,5 mm
Voor borgring DIN 471 / 472 ringdikte	2 mm
Spiebaanbreedte m (H13)	2,15 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoekradius R	0,2 mm
Wisselplaatindeling	rechts
Soort	HB9635
Groeven volgens norm	DIN 471
Groeven volgens norm	DIN 472

Aantal wisselingen/snijanten	3
Hoofdtoepassing	P
Neventoeppassing	M
Snedecndities	continu
Snijnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	110 - 170 mm/min
Snijnelheid $v_c$ Neventoeppassing	90 - 140 mm/min
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	90 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	170 m/min	K
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		