

**Garant****Insteekplaat links, HU9315, Spiebaanbreedte m (H13): 1,6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273906 1,6
GTIN	4045197768391
Artikelklasse	21J

**Technische beschrijving**

$t_{\max}$	2,5 mm
Voor borgring DIN 471 / 472 ringdikte	1,5 mm
Snijkantbreedte w	1,6 mm
Spiebaanbreedte m (H13)	1,6 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoekradius R	0,2 mm
Wisselplaatindeling	links
Soort	HU9315
Groeven volgens norm	DIN 471
Groeven volgens norm	DIN 472

Aantal wisselingen/snijanten	3
Hoofdtoepassing	N
Snedeccondities	continu
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 280 mm/min
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	280 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	280 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	50 m/min	S
CuZn	beperkt geschikt	200 m/min	N
Grafiet	beperkt geschikt	70 m/min	N
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		