


Garant**Insteekplaat links, HB9635, Spiebaanbreedte m (H13): 0,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273908 0,5
GTIN	4045197768469
Artikelklasse	21J

Technische beschrijving

t_{\max}	1,2 mm
Snijkantbreedte w	0,525 mm
Spiebaanbreedte m (H13)	0,5 mm
Voor borgring DIN 471 / 472 ringdikte	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoekradius R	0,05 mm
Wisselplaatindeling	links
Soort	HB9635
Groeven volgens norm	DIN 471
Groeven volgens norm	DIN 472

Aantal wisselingen/snijkanten	3
Hoofdtoepassing	P
Neventoeppassing	M
Snedeccondities	continu
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 170 mm/min
Snijnsnelheid v_c Neventoeppassing	90 - 140 mm/min
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	90 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	170 m/min	K
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		