

**Garant****Inschroef-krimpadapter slank, Schroefdraad M × span-Ø D1: M16X8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301397 M16X8
GTIN	4045197767387
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hittebestendig staal, geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, extra slanke uitvoering, voor HSS en HM.

**Toepassing:**

Flexibele toepassing bij zeer hoge eisen aan nauwkeurigheid en balanceer kwaliteit, bijv. in combinatie met verlengstukken.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	21 mm
Schroefdraad M	M16
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Lengte L	42 mm
Verlengstuk Ø D <sub>3</sub>	30 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Afkoppellengte A-maat	60 mm
Maximaal aanhaalmoment	80 Nm
Inwendige koeling	ja
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Reductiestuk

