

Garant**Inschroef-krimpadapter slank, Schroefdraad M × span-Ø D1: M16X10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301397 M16X10
GTIN	4045197767394
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Hittebestendig staal, geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, extra slanke uitvoering, voor HSS en HM.

Toepassing:

Flexibele toepassing bij zeer hoge eisen aan nauwkeurigheid en balanceerkwaliteit, bijv. in combinatie met verlengstukken.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	60 mm
Lengte L	42 mm
Schroefdraad M	M16
Verlengstuk Ø D ₃	30 mm
Buiten-Ø D	24 mm
Ø D ₂	18 mm
Span-Ø D ₁	10 mm
Maximaal aanhaalmoment	80 Nm
Inwendige koeling	ja
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Reductiestuk

