

Garant
Reduceerhuls voor PSC-schacht, SK 40, PSC binnen: 5

Bestelgegevens

Bestelnummer	301275 5
GTIN	4045197768926
Artikelklasse	31Z

Omschrijving
Uitvoering:

Binnen en buiten geslepen. De in de PSC-gereedschapshouder voor koelmiddelbuisjes aanwezige binnendraad wordt vastgeschroefd aan de in de adapter geïntegreerde cilinderkopbout. Spanschroef doorboord, waardoor het systeem geschikt is voor inwendige koeling.

Toepassing:

Voor aanpassing van SK naar PSC.

T.b.v. :

Gereedschapsopnames met **veelhoekige schacht (PSC) ISO 26623-1**.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Rondloopnauwkeurigheid: $\leq 3 \mu\text{m}$

Afkoppellengte A-maat: 40 mm

Buiten-Ø D: 50 mm

Lengte L: 11 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	40 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Lengte L	11 mm

Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Opnamenorm	DIN 69871
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Producttype	Opname-adapter

Accessoires

Aantreibout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Speciale aantreibout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantreibout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantreibout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantreibout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Momentopzetstuk voor aantreibouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308812 40
Aantreibout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantreibout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantreibout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantreibout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Speciale aantreibout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Momentopzetstuk voor aantreibouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK	308810 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) Geschikt voor conus 40 SK	308820 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308830 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout Mazak, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40