

Garant**Reduceerhuls voor PSC-schacht, HSK-A 63, PSC binnen: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306975 5
GTIN	4045197768940
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Binnen en buiten geslepen. De in de PSC-gereedschapshouder voor koelmiddelbuisjes aanwezige binnendraad wordt vastgeschroefd aan de in de adapter geïntegreerde cilinderkopbout. Spanschroef doorboord, waardoor het systeem geschikt is voor inwendige koeling. Met Balluff-chip-boring.

Toepassing:

Voor aanpassing van HSK-A naar PSC.

T.b.v. :

Gereedschapsopnames met **veelhoekige schacht (PSC) ISO 26623-1**.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Afkoppellengte A-maat: 90 mm

Buiten-Ø D: 50 mm

L₁: 64 mm

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	50 mm
L ₁	64 mm
Afkoppellengte A-maat	90 mm
Opname	HSK-A 63

Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 26623-2
Vorm	A
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Producttype	Opname-adapter