



Kartelwiel PM, BL 15°, Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek: 21,5X5/0,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	290266 21,5X5/0,5
GTIN	4030741319853
Artikelklasse	29I

Omschrijving

Uitvoering:

Slijtvast, van poedermetaal.

Opmerking:

- **Maat 21,5×5×8 geschikt voor Quick-gereedschap.**
- **Andere maten op aanvraag leverbaar.**

Kartelboring-Ø d₂: 8 mm

Technische beschrijving

Kartelboring-Ø d ₂	8 mm
Karteluitvoering	BL 15°
voor norm	DIN 82
Snijmateriaal	PM
Producttype	Kartelwiel

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	160 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	110 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	85 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	65 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	60 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	35 m/min	M
CuZn	geschikt	120 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		