

**Kartelwiel PM, BL 30°, Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek: 20X8/0,8mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 290176 20X8/0,8 |
| GTIN | 4030741184086 |
| Artikelklasse | 29I |

Omschrijving**Uitvoering:**

Slijtvast, van poedermetaal (PM).

Opmerking:

Overige maten en profielen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Tandsteek | 0,8 |
| Kartel-Ø d ₁ | 20 mm |
| Kartelbreedte b | 8 mm |
| Kartelboring-Ø d ₂ | 6 mm |
| Karteluitvoering | BL 30° |
| voor norm | DIN 82 |
| Snijmateriaal | PM |
| Producttype | Kartelgereedschap |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu kunststoffen | geschikt | 70 m/min | N |
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | 35 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 60 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 45 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 30 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 50 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | geschikt | 25 m/min | M |
| CuZn | geschikt | 65 m/min | N |
| Olie | geschikt | | |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |
| nat minimaal | beperkt geschikt | | |

Accessoires

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Set ECO kartelgereedschap Type 16 | 290050 16 |
| Set ECO kartelgereedschap Type 20 | 290050 20 |