



## Kartelwiel PM, GV 30°, Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek: 15X4/0,5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	290199 15X4/0,5
GTIN	4030741159749
Artikelklasse	29I

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Slijtvast, van poedermetaal (PM).

#### Opmerking:

Overige maten en profielen op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Kartelboring-Ø d <sub>2</sub>	4 mm
Kartelbreedte b	4 mm
Tandsteek	0,5
Kartel-Ø d <sub>1</sub>	15 mm
Karteluitvoering	GV 30°
voor norm	DIN 82
Snijmateriaal	PM

Producttype

Kartelgereedschap

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	35 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	45 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	30 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	25 m/min	M
CuZn	geschikt	65 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		