

**Kartelwiel PM, BR 15°, Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek: 15X4/0,6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290271 15X4/0,6
GTIN	4030741186905
Artikelklasse	29I

**Omschrijving****Uitvoering:**

Slijtvast, van poedermetaal (PM).

**Opmerking:**

- **Maat 21,5×5×8 geschikt voor Quick-gereedschap.**
- **Andere maten op aanvraag leverbaar.**

**Technische beschrijving**

Kartelboring-Ø d <sub>2</sub>	8 mm
Karteluitvoering	BR 15°
voor norm	DIN 82
Snijmateriaal	PM
Producttype	Kartelwiel

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	geschikt	160 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	110 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	85 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	65 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	35 m/min	M
CuZn	geschikt	120 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		