

**Kartelwiel PM, AA, Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek: 20X8/1,0mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290161 20X8/1,0
GTIN	4030741161834
Artikelklasse	29I

**Omschrijving****Uitvoering:**

Slijtvast, van poedermetaal (PM).

**Opmerking:**

Overige maten en profielen op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Tandsteek	1
Kartelbreedte b	8 mm
Kartelboring-Ø d <sub>2</sub>	6 mm
Kartel-Ø d <sub>1</sub>	20 mm
Karteluitvoering	AA
voor norm	DIN 82
Snijmateriaal	PM
Producttype	Kartelgereedschap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	35 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	45 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	30 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	25 m/min	M
CuZn	geschikt	65 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		

## Accessoires

Set ECO kartelgereedschap Type 16	290050 16
Set ECO kartelgereedschap Type 20	290050 20