

**Kartelwiel PM, AA, Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek: 25X6/1,5mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 290261 25X6/1,5 |
| GTIN | 4030741020230 |
| Artikelklasse | 29I |

Omschrijving**Uitvoering:**

Slijtvast, van poedermetaal (PM).

Opmerking:

- **Maat 21,5×5×8 geschikt voor Quick-gereedschap.**
- **Andere maten op aanvraag leverbaar.**

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|------------|
| Kartelboring-Ø d ₂ | 8 mm |
| Karteluitvoering | AA |
| voor norm | DIN 82 |
| Snijmateriaal | PM |
| Producttype | Kartelwiel |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu kunststoffen | geschikt | 160 m/min | N |
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | 110 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 110 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 85 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 65 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 60 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | geschikt | 35 m/min | M |
| CuZn | geschikt | 120 m/min | N |
| Olie | geschikt | | |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |
| nat minimaal | beperkt geschikt | | |