


Kartelwiel PM, BR 45°, Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek: 10X4/0,6mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	290191 10X4/0,6
GTIN	4030741286377
Artikelklasse	29I

Omschrijving
Uitvoering:

Slijtvast, van poedermetaal (PM).

Opmerking:

Overige maten en profielen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Tandsteek	0,6
Kartel-Ø d ₁	10 mm
Kartelbreedte b	4 mm
Kartelboring-Ø d ₂	4 mm
Karteluitvoering	BR 45°
voor norm	DIN 82
Snijmateriaal	PM
Producttype	Kartelgereedschap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	35 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	45 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	50 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	M
CuZn	geschikt	65 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		