

**Kartelwiel PM, GE 30°, Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek: 20X8/1,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290196 20X8/1,5
GTIN	4030741267574
Artikelklasse	29I

Omschrijving**Uitvoering:**

Slijtvast, van poedermetaal (PM).

Opmerking:

Overige maten en profielen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Tandsteek	1,5
Kartelboring-Ø d ₂	6 mm
Kartelbreedte b	8 mm
Kartel-Ø d ₁	20 mm
Karteluitvoering	GE 30°
voor norm	DIN 82
Snijmateriaal	PM
Producttype	Kartelgereedschap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	35 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	45 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	50 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	M
CuZn	geschikt	65 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		