

**Garant****Excentrische spanhuls, Ø d H5: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236679 10
GTIN	4045197768964
Artikelklasse	21P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Verstelbereik over de  $\varnothing \pm 0,5$  mm.

In combinatie met vaste-maatboor (nr. 236677)  $-0,3 / +0,5$  mm verstelbereik ten opzichte van de nominale  $\varnothing$ .

**Toepassing:**

Gereedschap voor het kotten op 'vaste maat' in combinatie met de vaste-maatboor. Opname in spanhouder met Weldonopname- $\varnothing$  25; 32 en 40 mm volgens DIN 1835 B.

**Opmerking:**

De nauwkeurige instelling van de diameter heeft op het instelapparaat plaats door verdraaien van de vaste-maatboor.

**Technische beschrijving**

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	62 mm
$\varnothing D_1$	29 mm
$L_1$	57 mm
Tolerantie buiten- $\varnothing$	H5
$\varnothing d$	10 mm
$\varnothing D$	25 mm
Producttype	Spanhuls

