

Garant**Excentrische spanhuls, Ø d H5: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236679 25
GTIN	4045197769107
Artikelklasse	21P

Omschrijving**Uitvoering:**

Verstelbereik over de $\varnothing \pm 0,5$ mm.

In combinatie met vaste-maatboor (nr. 236677) $-0,3 / +0,5$ mm verstelbereik ten opzichte van de nominale \varnothing .

Toepassing:

Gereedschap voor het kotten op 'vaste maat' in combinatie met de vaste-maatboor. Opname in spanhouder met Weldonopname- \varnothing 25; 32 en 40 mm volgens DIN 1835 B.

Opmerking:

De nauwkeurige instelling van de diameter heeft op het instelapparaat plaats door verdraaien van de vaste-maatboor.

Technische beschrijving

$\varnothing D$	40 mm
$\varnothing D_1$	44 mm
Totale lengte L_{totaal}	76 mm
Tolerantie buiten- \varnothing	H5
$\varnothing d$	25 mm
L_1	71 mm
Producttype	Spanhuls

