

**Garant****Vaste-maatboor, DIN 1835 A, Nominale  $\varnothing$  D: 10,8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236677 10,8
GTIN	4045197769138
Artikelklasse	21S

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor het opboren van voorgeboorde of gegoten gaten tot de nominale  $\varnothing$  in combinatie met excentrische spanhuls nr. 236679.

Voor standaard-ISO-wisselplaten CC..0602.

**Opmerking:**

De op te boren  $\varnothing$  mag niet kleiner zijn dan  $\varnothing d_{\min}$ .

**Technische beschrijving**

Minimale $\varnothing d_{\min}$	9,8 mm
geschikte wisselplaat	260142 HB725
Afkoppellengte $L_1$	24 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	10 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	95 mm
Wisselplaatschroevenset	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Verstelbereik met excentrische spanhuls	10,5 - 11,3 mm
geschikte excentrische spanhulsmaat nr. 236679	10
Aantal snijkanten Z	1
Nominale $\varnothing$ D	10,8
Tophoek	180 graden
Schachtuitvoering	DIN 1835 A

Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 7IP	674252 7IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,0 Nm	211750 1,0