

Garant**Vaste-maatboor, DIN 1835 A, Nominale \varnothing D: 13,8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236677 13,8
GTIN	4045197769169
Artikelklasse	21S

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het opboren van voorgeboorde of gegoten gaten tot de nominale \varnothing in combinatie met excentrische spanhuls nr. 236679.

Voor standaard-ISO-wisselplaten CC..0602.

Opmerking:

De op te boren \varnothing mag niet kleiner zijn dan $\varnothing d_{\min}$.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	27 mm
Totale lengte L_{totaal}	110 mm
Schacht- \varnothing D_s h6	10 mm
geschikte wisselplaat	260142 HB725
Wisselplaatschroevenset	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Minimale $\varnothing d_{\min}$	12,8 mm
Verstelbereik met excentrische spanhuls	13,5 - 14,3 mm
geschikte excentrische spanhulsmaat nr. 236679	10
Aantal snijkanten Z	1
Nominale \varnothing D	13,8
Tophoek	180 graden
Schachtuitvoering	DIN 1835 A

Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 7IP	674252 7IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,0 Nm	211750 1,0