

Garant**Vaste-maatboor, DIN 1835 A, Nominale \varnothing D: 14,8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236677 14,8
GTIN	4045197769176
Artikelklasse	21S

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het opboren van voorgeboorde of gegoten gaten tot de nominale \varnothing in combinatie met excentrische spanhuls nr. 236679.

Voor standaard-ISO-wisselplaten CC..0602.

Opmerking:

De op te boren \varnothing mag niet kleiner zijn dan $\varnothing d_{\min}$.

Technische beschrijving

Schacht- \varnothing D _s h6	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Minimale \varnothing d _{min}	13,8 mm
Totale lengte L _{totaal}	120 mm
geschikte wisselplaat	260142 HB725
Afkoppellengte L ₁	28 mm
Verstelbereik met excentrische spanhuls	14,5 - 15,3 mm
geschikte excentrische spanhulsmaat nr. 236679	12
Aantal snijkanten Z	1
Nominale \varnothing D	14,8
Tophoek	180 graden
Schachtuitvoering	DIN 1835 A

Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,0 Nm	211750 1,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 7IP	674252 7IP