

**Garant****Vaste-maatboor, DIN 1835 A, Nominale  $\varnothing$  D: 21,8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236677 21,8
GTIN	4045197769244
Artikelklasse	21S

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor het opboren van voorgeboorde of gegoten gaten tot de nominale  $\varnothing$  in combinatie met excentrische spanhuls nr. 236679.

Voor standaard-ISO-wisselplaten CC..0602.

**Opmerking:**

De op te boren  $\varnothing$  mag niet kleiner zijn dan  $\varnothing d_{\min}$ .

**Technische beschrijving**

Schacht- $\varnothing$ D <sub>s</sub> h6	16 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	158 mm
geschikte wisselplaat	260142 HB725
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	35 mm
Minimale $\varnothing$ d <sub>min</sub>	20,8 mm
Wisselplaatschroevenset	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Verstelbereik met excentrische spanhuls	21,5 - 22,3 mm
geschikte excentrische spanhulsmaat nr. 236679	16
Aantal snijkanten Z	1
Nominale $\varnothing$ D	21,8
Tophoek	180 graden
Schachtuitvoering	DIN 1835 A

Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

---

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP