

Garant**Vaste-maatboor, DIN 1835 A, Nominale \varnothing D: 23,8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236677 23,8
GTIN	4045197769268
Artikelklasse	21S

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het opboren van voorgeboorde of gegoten gaten tot de nominale \varnothing in combinatie met excentrische spanhuls nr. 236679.

Voor standaard-ISO-wisselplaten CC..0602.

Opmerking:

De op te boren \varnothing mag niet kleiner zijn dan $\varnothing d_{\min}$.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	170 mm
geschikte wisselplaat	260142 HB725
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Minimale $\varnothing d_{\min}$	22 mm
Afkoppellengte L_1	37 mm
Verstelbereik met excentrische spanhuls	23,5 - 24,3 mm
geschikte excentrische spanhulsmaat nr. 236679	20
Aantal snijkanten Z	1
Nominale $\varnothing D$	23,8
Tophoek	180 graden
Schachtuitvoering	DIN 1835 A

Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP