

**Garant****Vaste-maatboor, DIN 1835 A, Nominale  $\varnothing$  D: 25,8mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 236677 25,8   |
| GTIN          | 4045197769282 |
| Artikelklasse | 21S           |

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor het opboren van voorgeboorde of gegoten gaten tot de nominale  $\varnothing$  in combinatie met excentrische spanhuls nr. 236679.

Voor standaard-ISO-wisselplaten CC..0602.

**Opmerking:**

De op te boren  $\varnothing$  mag niet kleiner zijn dan  $\varnothing d_{\min}$ .

**Technische beschrijving**

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Minimale $\varnothing d_{\min}$                | 24 mm                |
| Wisselplaatschroevenset                        | 269440 (8IP; 1,2 Nm) |
| geschikte wisselplaat                          | 260142 HB725         |
| Schacht- $\varnothing D_s$ h6                  | 20 mm                |
| Afkoppellengte $L_1$                           | 39 mm                |
| Totale lengte $L_{\text{totaal}}$              | 180 mm               |
| Verstelbereik met excentrische spanhuls        | 25,5 - 26,3 mm       |
| geschikte excentrische spanhulsmaat nr. 236679 | 20                   |
| Aantal snijkanten Z                            | 1                    |
| Nominale $\varnothing$ D                       | 25,8                 |
| Tophoek                                        | 180 graden           |
| Schachtuitvoering                              | DIN 1835 A           |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Inwendige koeling | ja              |
| Producttype       | Wisselplaatboor |

---

## Accessoires

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP       | 674252 8IP |