

Garant
Vaste-maatboor, DIN 1835 A, Nominale \varnothing D: 26,8mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	236677 26,8
GTIN	4045197769299
Artikelklasse	21S

Omschrijving
Toepassing:

Voor het opboren van voorgeboorde of gegoten gaten tot de nominale \varnothing in combinatie met excentrische spanhuls nr. 236679.

Voor standaard-ISO-wisselplaten CC..0602.

Opmerking:

De op te boren \varnothing mag niet kleiner zijn dan $\varnothing d_{\min}$.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	185 mm
Minimale $\varnothing d_{\min}$	25 mm
Afkoppellengte L_1	40 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	20 mm
geschikte wisselplaat	260142 HB725
Wisselplaatschroevenset	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Verstelbereik met excentrische spanhuls	26,5 - 27,3 mm
geschikte excentrische spanhulsmaat nr. 236679	20
Aantal snijkanten Z	1
Nominale $\varnothing D$	26,8
Tophoek	180 graden
Schachtuitvoering	DIN 1835 A

Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2