

Garant**Boorstang, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting L: 45/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272171 45/16
GTIN	4045197769350
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Levering:
Met onderlegplaat 1,5°.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	279810 2
Totale lengte L	200 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Middenverplaatsing L_3	16,1 mm
Inwendige koeling	ja
Plaatafmeting	16 mm
Onderlegplaatschroef	279824 1
Onderlegplaat 1,5°	272620 1,5
Schacht- $\varnothing D_s$	25 mm
Halsbreedte L_4	24,6 mm
Inzetsoort	rechts
Producttype	Boorstang

Accessoires

Spanschroef Type 2	279810 2
Schroef voor onderlegplaat Type 1	279824 1
Onderlegplaat voor boorstangen Hellingshoek 1,5 graden	272620 1,5
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Spanschroef	272500
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500