

## Boorstangbasisdeel met trillingsdemping, 10×D, Systeem / schacht-Ø: QC/20



### Bestelgegevens

Bestelnummer	264904 QC/20
GTIN	4251414902275
Artikelklasse	29E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met koelwateraansluiting 1/8-27 NPT.

#### Levering:

Verloopstuk van G1/4 inch naar G1/8 inch.

#### Opmerking:

Niet op het met S aangeduide gebied spannen!

$D_{min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing snijkop}$

Profundidad de giro interior hasta: 10×D

Boring depth up to: 10×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 10×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 10×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 10×D

Profondità interna fino a: 10×D

Systeem: QC

Totale lengte  $L_{\text{totaal}}$ : 260 mm

niet spanbaar bereik S: 136,5 mm

Aanbevolen spanlengte: 80 mm

Montageschroef: 269025 2

### Technische beschrijving

Aanbevolen spanlengte	80 mm
Systeem	QC
niet spanbaar bereik S	136,5 mm
Schacht-Ø	20 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	260 mm

Montageschroef	269025 2
Binnendraaidiepte tot	10xD
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja

---

## Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Bit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2