

Snijkop, rechts, System / plaatafmeting: QC/16**Bestelgegevens**

Bestelnummer	272084 QC/16
GTIN	4251414902855
Artikelklasse	29D

Omschrijving**Uitvoering:**

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basishouders**.

Toepassing:

trillingsdempende werking tot een maximale uitsteeklengte van $\leq 14 \times D$.

Inwendige koeling: ja

Systeem: QC

Geschikt voor plaatafmeting L: 16 mm

Geschikt basisdeel: 264900 - 264908

Minimale voorboor- \varnothing D_{\min} : 26 mm

Middenverplaatsing: 15 mm

Totale lengte: 22 mm

Spanschroef voor draadsnijplaat: 269023 2

Technische beschrijving

Systeem	QC
Spanschroef voor draadsnijplaat	269023 2
Minimale voorboor- \varnothing D_{\min}	26 mm

Middenverplaatsing	15 mm
Totale lengte	22 mm
Plaatafmeting	16 mm
Geschikt basisdeel	264900 - 264908
Serie	Snijkop
Geschikt voor plaatafmeting L	16 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja

Accessoires

Spanschroef	269432
-------------	--------