

Snijkop, rechts, System / plaatafmeting: DM/12**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250027 DM/12
GTIN	4251414902442
Artikelklasse	29D

Omschrijving**Uitvoering:**

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basisdelen**.

Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: DM

ISO-code snijkop: DCLNR/L

geschikte wisselplaat: CN.. 1204..

geschikte basisdelen: 264910 - 264922

Minimale voorboor-Ø D_{min} : 48 mm

Middenverplaatsing: 27 mm

Totale lengte: 35 mm

Technische beschrijving

Schroef voor onderlegplaat	259027 2
Plaatafmeting	12 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Onderlegplaat	259033 2
Klemstuk, schroef, O-ring	259036 3
ISO-code snijkop	DCLNR/L
Systeem	DM
geschikte basisdelen	264910 - 264922
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Middenverplaatsing	27 mm
Totale lengte	35 mm
Serie	Snijkop
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja

Accessoires

Onderlegplaat	259224
Klemstukunit	259505
Schroef voor onderlegplaat	259612
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Bit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10