

Snijkop, links, System / plaatafmeting: DM/12



Bestelgegevens

Bestelnummer	250028 DM/12
GTIN	4251414902459
Artikelklasse	29D

Omschrijving

Uitvoering:

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basisdelen**.

Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: DM

ISO-code snijkop: DCLNR/L

geschikte wisselplaat: CN.. 1204..

geschikte basisdelen: 264910 - 264922

Minimale voorboor-Ø D_{min} : 48 mm

Middenverplaatsing: 27 mm

Totale lengte: 35 mm

Technische beschrijving

Onderlegplaat	259033 2
ISO-code snijkop	DCLNR/L
Totale lengte	35 mm
geschikte basisdelen	264910 - 264922
Minimale voorboor-Ø D_{min}	48 mm
Systeem	DM
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Schroef voor onderlegplaat	259027 2
Middenverplaatsing	27 mm
Klemstuk, schroef, O-ring	259036 3
Plaatafmeting	12 mm
Serie	Snijkop
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja

Accessoires

Klemstukunit	259505
Onderlegplaat	259224
Schroef voor onderlegplaat	259612
Bit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500