

Boorstangbasisdeel Staal DM, 5×D, Systeem / schacht-Ø: DM/50**Bestelgegevens**

Bestelnummer	264910 DM/50
GTIN	4251414902152
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Met koelwateraansluiting 1/8-27 NPT.

Opmerking:

$D_{\min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing } L_3 \text{ snijkop.}$

Inwendige koeling: ja

Systeem: DM

Totale lengte L: 418 mm

Middenverplaatsing H basisdeel: 5 mm

Montageschroef: 269025 1

Technische beschrijving

Schacht-Ø	50 mm
Middenverplaatsing H basisdeel	5 mm
Systeem	DM
Montageschroef	269025 1
Hogedrukverbindingsslang	269207
Stekker voor koelmiddelaansluiting	269208
Totale lengte L	418 mm
geschikte wisselsnijkoppen	264838; 264839
Binnendraaidiepte tot	5×D
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor
verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 2 mm

674242 2