

Snijkop, links, System / plaatafmeting: QC/16



Bestelgegevens

Bestelnummer	272085 QC/16
GTIN	4251414902916
Artikelklasse	29D

Omschrijving

Uitvoering:

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basishouders**.

Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een maximale uitsteeklengte van $\leq 14 \times D$.

Inwendige koeling: ja

Systeem: QC

Geschikt voor plaatafmeting L: 16 mm

Geschikt basisdeel: 264900 - 264908

Minimale voorboor- \varnothing D_{\min} : 26 mm

Middenverplaatsing: 15 mm

Totale lengte: 22 mm

Spanschroef voor draadsnijplaat: 269432

Technische beschrijving

Geschikt basisdeel	264900 - 264908
Systeem	QC
Totale lengte	22 mm

Middenverplaatsing	15 mm
Spanschroef voor draadsnijplaat	269023 2
Plaatafmeting	16 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Serie	Snijkop
Geschikt voor plaatafmeting L	16 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja

Accessoires

Spanschroef	269432
-------------	--------