

**Boorstangbasisdeel Staal DM, 5×D, Systeem / schacht-Ø: DM/60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264910 DM/60
GTIN	4251414902206
Artikelklasse	29E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met koelwateraansluiting 1/8-27 NPT.

**Opmerking:**

$D_{min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing } L_3 \text{ snijkop.}$

Inwendige koeling: ja

Systeem: DM

Totale lengte L: 508 mm

Middenverplaatsing H basisdeel: 10 mm

Montageschroef: 269025 1

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing H basisdeel	10 mm
Schacht-Ø	60 mm
Systeem	DM
Montageschroef	269025 1
Hogedrukverbindingsslang	269207
Stekker voor koelmiddelaansluiting	269208
Totale lengte L	508 mm
geschikte wisselsnijkoppen	264838; 264839
Binnendraaidiepte tot	5×D
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel

---

## Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 2 mm

674242 2

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm

659906 500