

Snijkop, links, System / plaatafmeting: QC/11**Bestelgegevens**

Bestelnummer	261322 QC/11
GTIN	4251414902978
Artikelklasse	29D

Omschrijving**Uitvoering:**

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basisdelen**.

Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähditys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: QC

ISO-code snijkop: SVUCR/L 11

geschikte wisselplaat: VC.. 1103..

geschikte basisdelen: 264900 - 264908

Minimale voorboor-Ø D_{min} : 26 mm

Middenverplaatsing: 16 mm

Totale lengte: 20 mm

Technische beschrijving

Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte	20 mm
ISO-code snijkop	SVUCR/L 11
Middenverplaatsing	16 mm
geschikte basisdelen	264900 - 264908
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Systeem	QC
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Serie	Snijkop
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja

Accessoires

Bit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500