

Boorstangbasisdeel met trillingsdemping, 8×D, Systeem / schacht-Ø: DM/40



Bestelgegevens

Bestelnummer	264920 DM/40
GTIN	4251414902114
Artikelklasse	29E

Omschrijving

Uitvoering:

Met koelwateraansluiting 1/8-27 NPT.

Levering:

Verloopstuk van G1/4 inch naar G1/8 inch.

Opmerking:

Niet op het met S aangeduide gebied spannen!

$D_{min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing snijkop}$

Profundidad de giro interior hasta: 8×D

Boring depth up to: 8×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D

Profondità interna fino a: 8×D

Systeem: DM

Totale lengte L_{totaal} : 448 mm

niet spanbaar bereik S: 182,9 mm

Aanbevolen spanlengte: 160 mm

Montageschroef: 269025 1

Technische beschrijving

Schacht-Ø	40 mm
Systeem	DM
Totale lengte L_{totaal}	448 mm
niet spanbaar bereik S	182,9 mm
Aanbevolen spanlengte	160 mm

Montageschroef	269025 1
Binnendraaidiepte tot	8×D
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja

Accessoires

Bit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500