

Boorstangbasisdeel met trillingsdemping, 12×D, Systeem / schacht-Ø: QC/20



Bestelgegevens

Bestelnummer	264906 QC/20
GTIN	4251414902282
Artikelklasse	29E

Omschrijving

Uitvoering:

Met koelwateraansluiting 1/8-27 NPT.

Schacht HM-versterkt.

Levering:

Verloopstuk van G1/4 inch naar G1/8 inch.

Opmerking:

Niet op het met S aangeduide gebied spannen!

$D_{min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing snijkop}$

Profundidad de giro interior hasta: 12×D

Boring depth up to: 12×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 12×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 12×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 12×D

Profondità interna fino a: 12×D

Systeem: QC

Totale lengte L_{totaal} : 300 mm

niet spanbaar bereik S: 136,5 mm

Aanbevolen spanlengte: 80 mm

Montageschroef: 269025 2

Technische beschrijving

Systeem	QC
Schacht-Ø	20 mm
niet spanbaar bereik S	136,5 mm
Totale lengte L_{totaal}	300 mm

Aanbevolen spanlengte	80 mm
Montageschroef	269025 2
Binnendraaidiepte tot	12×D
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Bit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2