

Boorstangbasisdeel met trillingsdemping, 8xD, Systeem / schacht-Ø: DM/50



Bestelgegevens

Bestelnummer	264920 DM/50
GTIN	4251414902169
Artikelklasse	29E

Omschrijving

Uitvoering:

Met koelwateraansluiting 1/8-27 NPT.

Levering:

Verloopstuk van G1/4 inch naar G1/8 inch.

Opmerking:

Niet op het met S aangeduide gebied spannen!

$D_{min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing snijkop}$

Profundidad de giro interior hasta: 8xD

Boring depth up to: 8xD

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8xD

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8xD

Belső kiesztergálási mélység max.: 8xD

Profondità interna fino a: 8xD

Systeem: DM

Totale lengte L_{totaal} : 568 mm

Middenverplaatsing H basisdeel: 5 mm

niet spanbaar bereik S: 215,9 mm

Aanbevolen spanlengte: 200 mm

Montageschroef: 269025 1

Technische beschrijving

Aanbevolen spanlengte	200 mm
Middenverplaatsing H basisdeel	5 mm
Systeem	DM
Schacht-Ø	50 mm

niet spanbaar bereik S	215,9 mm
Totale lengte L _{totaal}	568 mm
Montageschroef	269025 1
Binnendraaidiepte tot	8×D
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja

Accessoires

Bit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500