

Boorstangbasisdeel Staal QC, 5×D, Systeem / schacht-Ø: QC/25**Bestelgegevens**

Bestelnummer	264900 QC/25
GTIN	4251414902305
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Met koelwateraansluiting 1/8-27 NPT.

Opmerking:

$D_{\min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing } L_3 \text{ snijkop.}$

Inwendige koeling: ja

Systeem: QC

Totale lengte L: 205 mm

Middenverplaatsing H basisdeel: 2,5 mm

Montageschroef: 269025 2

Technische beschrijving

Schacht-Ø	25 mm
Systeem	QC
Middenverplaatsing H basisdeel	2,5 mm
Montageschroef	269025 2
Stekker voor koelmiddelaansluiting	269208
Hogedrukverbindingsslang	269207
Totale lengte L	205 mm
geschikte wisselsnijkoppen	264834; 264835
Binnendraaidiepte tot	5×D
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor
verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 2 mm

674242 2