

Snijkop, links, System / plaatafmeting: QC/11**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260917 QC/11
GTIN	4251414902770
Artikelklasse	29D

Omschrijving**Uitvoering:**

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basisdelen**.

Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: QC

ISO-code snijkop: STUCR/L 11

geschikte wisselplaat: TC.. 1102..

geschikte basisdelen: 264900 - 264908

Minimale voorboor-Ø D_{min} : 24 mm

Middenverplaatsing: 13 mm

Totale lengte: 20 mm

Technische beschrijving

Systeem	QC
ISO-code snijkop	STUCR/L 11
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	24 mm
geschikte basisdelen	264900 - 264908
Middenverplaatsing	13 mm
Totale lengte	20 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Wisselplaatschroef	269022 4
Plaatafmeting	11 mm
Serie	Snijkop
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien binnen

Accessoires

Spanschroef	269407
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Bit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8