

Snijkop, rechts, System / plaatafmeting: DM/11**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260408 DM/11
GTIN	4251414902480
Artikelklasse	29D

Omschrijving**Uitvoering:**

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basisdelen**.

Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: DM

ISO-code snijkop: SDUCR/L 11T3

geschikte wisselplaat: DC.. 11T3..

geschikte basisdelen: 264910 - 264922

Minimale voorboor-Ø D_{min} : 49 mm

Middenverplaatsing: 27 mm

Totale lengte: 32 mm

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	269023 3
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	49 mm
ISO-code snijkop	SDUCR/L 11T3
Systeem	DM
geschikte basisdelen	264910 - 264922
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Totale lengte	32 mm
Middenverplaatsing	27 mm
Serie	Snijkop
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja

Accessoires

Spanschroef	269433
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Bit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15