

Boorstangbasisdeel met trillingsdemping, 8xD, Systeem / schacht-Ø: QC/20

Bestelgegevens

Bestelnummer	264902 QC/20
GTIN	4251414902268
Artikelklasse	29E

Omschrijving
Uitvoering:

Met koelwateraansluiting 1/8-27 NPT.

Levering:

Verloopstuk van G1/4 inch naar G1/8 inch.

Opmerking:

Niet op het met S aangeduide gebied spannen!

$D_{min} = 1/2 \text{ schacht-Ø} + H + \text{middenverplaatsing snijkop}$

Profundidad de giro interior hasta: 8xD

Boring depth up to: 8xD

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8xD

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8xD

Belső kiesztergálási mélység max.: 8xD

Profondità interna fino a: 8xD

Systeem: QC

Totale lengte L_{totaal} : 220 mm

niet spanbaar bereik S: 136,5 mm

Aanbevolen spanlengte: 80 mm

Montageschroef: 269025 2

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	220 mm
Systeem	QC
niet spanbaar bereik S	136,5 mm
Aanbevolen spanlengte	80 mm
Schacht-Ø	20 mm

Montageschroef	269025 2
Binnendraaidiepte tot	8×D
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Bit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2