

**Snijkop, rechts, System / plaatafmeting: QC/07****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260408 QC/07
GTIN	4251414902510
Artikelklasse	29D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basisdelen**.

**Toepassing:**

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: QC

ISO-code snijkop: SDUCR/L 0702

geschikte wisselplaat: DC.. 0702..

geschikte basisdelen: 264900 -264908

Minimale voorboor-Ø  $D_{min}$ : 24 mm

Middenverplaatsing: 13 mm

Totale lengte: 21 mm

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroef	269022 4
Systeem	QC
Totale lengte	21 mm
Plaatafmeting	07 mm
ISO-code snijkop	SDUCR/L 0702
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Middenverplaatsing	13 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
geschikte basisdelen	264900 -264908
Serie	Snijkop
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja

## Accessoires

Spanschroef	269407
Bit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500