

Boorstangbasisdeel met trillingsdemping, 8×D, Systeem / schacht-Ø: QC/25



Bestelgegevens

Bestelnummer	264902 QC/25
GTIN	4251414902312
Artikelklasse	29E

Omschrijving

Uitvoering:

Met koelwateraansluiting 1/8-27 NPT.

Levering:

Verloopstuk van G1/4 inch naar G1/8 inch.

Opmerking:

Niet op het met S aangeduide gebied spannen!

$D_{min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing snijkop}$

Profundidad de giro interior hasta: 8×D

Boring depth up to: 8×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D

Profondità interna fino a: 8×D

Systeem: QC

Totale lengte L_{totaal} : 280 mm

Middenverplaatsing H basisdeel: 2,5 mm

niet spanbaar bereik S: 161,9 mm

Aanbevolen spanlengte: 100 mm

Montageschroef: 269025 2

Technische beschrijving

Aanbevolen spanlengte	100 mm
Systeem	QC
Middenverplaatsing H basisdeel	2,5 mm
Totale lengte L_{totaal}	280 mm

niet spanbaar bereik S	161,9 mm
Schacht-Ø	25 mm
Montageschroef	269025 2
Binnendraaidiepte tot	8×D
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Bit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2