

Snijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: QC/11



Bestelgegevens

Bestelnummer	260408 QC/11
GTIN	4251414902558
Artikelklasse	29D

Omschrijving

Uitvoering:

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basisdelen**.

Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Systeem: QC

ISO-code snijkop: SDUCR/L 11T3

geschikte wisselplaat: DC.. 11T3..

geschikte basisdelen: 264900 -264908

Minimale voorboor-Ø D_{min} : 26 mm

Middenverplaatsing: 15 mm

Totale lengte: 20 mm

Technische beschrijving

Middenverplaatsing	15 mm
Systeem	QC
Wisselplaatschroef	269023 2
Totale lengte	20 mm
Plaatafmeting	11 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	26 mm
geschikte basisdelen	264900 -264908
ISO-code snijkop	SDUCR/L 11T3
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Serie	Snijkop
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja

Accessoires

Spanschroef	269432
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Bit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15