

Boorstangbasisdeel met trillingsdemping, 8xD, Systeem / schacht-Ø: QC/32



Bestelgegevens

Bestelnummer	264902 QC/32
GTIN	4251414902367
Artikelklasse	29E

Omschrijving

Uitvoering:

Met koelwateraansluiting 1/8-27 NPT.

Levering:

Verloopstuk van G1/4 inch naar G1/8 inch.

Opmerking:

Niet op het met S aangeduide gebied spannen!

$D_{min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing snijkop}$

Profundidad de giro interior hasta: 8xD

Boring depth up to: 8xD

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8xD

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8xD

Belső kiesztergálási mélység max.: 8xD

Profondità interna fino a: 8xD

Systeem: QC

Totale lengte L_{totaal} : 364 mm

Middenverplaatsing H basisdeel: 6 mm

niet spanbaar bereik S: 167,6 mm

Aanbevolen spanlengte: 128 mm

Montageschroef: 269025 2

Technische beschrijving

niet spanbaar bereik S	167,6 mm
Schacht-Ø	32 mm
Totale lengte L_{totaal}	364 mm
Aanbevolen spanlengte	128 mm

Systeem	QC
Middenverplaatsing H basisdeel	6 mm
Montageschroef	269025 2
Binnendraaidiepte tot	8×D
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja

Accessoires

Bit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500